



## Antgalių rinkinys su sukimo įrankiu Turbo 19 vnt., Atsuktuvų skaičius: 19



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676205 19
GTIN	4013288214614
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška** atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Net iki **keturių kartų didesnis sukimo greitis** dėl į rankeną integruotos planetinės pavaros, kurią galima **įjungti arba išjungti mygtuko paspaudimu**. Norint gerai sureguliuoti ir galutinai priveržti arba atsukti varžtą su dideliu sukimo momentu (iki 14 Nm), rekomenduojama prietaisą išjungti. Ergonomiška rankena su **Rapidaptor antgalių laikikliu** 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Tiekama su tvirtu tekstiliniu sulankstomu krepšiu, kuris uždaromas lipuku.

#### Privalumai:

- **Patikimas priveržimas galu ir paprastas tikslus reguliavimas.**
- **Keturis kartus prisukite varžtą mechaniškai (be akumulatoriaus).**

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1/89; 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1/89; 2/89; 3/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674244 dyd. 3; 4; 5; 6

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674250 dyd. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Antgaliai, ilgis 89 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Atsuktuvo rankena: 1 vnt. Nr. 676390

## Techninis aprašymas

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvus, skirtas Phillips varžtams
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt Turbo 1
Rankena	Atsuktuvų laikiklis
Rankena	1 antgalis-terkšlė 1/4 colio
Rankena	1/4 colio terkšlė
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674220 2/89
Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3su greitojo keitimo griebtuvu Šešiabriaunio laikiklis 6,3	676390 6,3
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674220 3/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 4 mm	674244 4
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/89 mm	674200 3/89
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX20/89 mm	674250 TX20/89
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 3 mm	674244 3
Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/89 mm	674200 2/89

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX15/89 mm

674250 TX15/89

Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm

674220 1/89

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 5 mm

674244 5

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3Hex-Plus profilis su kiauryme Šešiabriaunis 6 mm

674244 6

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX25/89 mm

674250 TX25/89

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX30/89 mm

674250 TX30/89

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio E 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/89 mm

674200 1/89

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis / visas ilgis TX10/89 mm

674250 TX10/89