

**Garant****Gražtas betonui SDS-plus, Ø× visas ilgis: 10X210mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789010 10X210
GTIN	4062406262624
Produktų klasė	71C

**Aprašymas****Modelis:**

Išskirtinis ir agresyvus centravimo antgalis užtikrina aktyvų ir optimalų kreipimą gręžimo metu. Novatoriškas dizainas su trumpomis tiesiomis pradinėmis dalimis žymiai greitesniam gręžimui ir didesniai stabilumui apdirbant net ir gelžbetonį. Vibracijai optimizuota spiralės forma su šerdies sutvirtinimu. Šerdies skersmuo ir spiralinis žingsnis tiksliai suderinti ir taip užtikrinamas efektyvus galios perdavimas iš smūginio gręžtuvo į kietmetalio viršūnę.

**Privalumai:**

- **Trumpa spiralė ir įgaubtos formos užspaudimo paviršiai (kastuvo efektas) užtikrina greitą gręžimo dulkių pašalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiauрымėms gręžti.**
- **Papildomos, specialiai suformuotos šerdies pjovimo briaunos: efektyvus betono smulkinimas.**

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – maksimalus komfortas.

**Pastaba:**

Naudojant ypač ilgus gražtus (> 500 mm), pirmiausia reikia pragręžti kiauрымę su tokio paties skersmens trumpuoju gražtu.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
visas ilgis	210 mm
Ø	10 mm
Spiralės ilgis	150 mm
Ašmenys	HM

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas