

Garant**Gražtas betonui SDS-plus, Ø× visas ilgis: 13X160mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 789010 13X160 |
| GTIN | 4062406262563 |
| Produktų klasė | 71C |

Aprašymas**Modelis:**

Išskirtinis ir agresyvus centravimo antgalis užtikrina aktyvų ir optimalų kreipimą gręžimo metu. Novatoriškas dizainas su trumpomis tiesiomis pradinėmis dalimis žymiai greitesniam gręžimui ir didesniai stabilumui apdirbant net ir gelžbetonį. Vibracijai optimizuota spiralės forma su šerdies sutvirtinimu. Šerdies skersmuo ir spiralinis žingsnis tiksliai suderinti ir taip užtikrinamas efektyvus galios perdavimas iš smūginio gręžtuvo į kietmetalio viršūnę.

Privalumai:

- **Trumpa spiralė ir įgaubtos formos užspaudimo paviršiai (kastuvo efektas) užtikrina greitą gręžimo dulkių pašalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiauрымėms gręžti.**
- **Papildomos, specialiai suformuotos šerdies pjovimo briaunos: efektyvus betono smulkinimas.**

Paskirtis:

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – maksimalus komfortas.

Pastaba:

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia pragręžti kiauрымę su tokio paties skersmens trumpuoju grąžtu.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|--------|
| visas ilgis | 160 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Spiralės ilgis | 110 mm |
| Ø | 13 mm |
| Ašmenys | HM |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Darbas su smūgiu / be smūgio | Smūginis gręžimas |
| Kotas | SDS Plus |
| Produkto rūšis | Akmens grąžtas |