

**Garant****Gražtas betonui SDS-plus, Ø× visas ilgis: 16X450mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	789010 16X450
GTIN	4062406262877
Produktų klasė	71C

**Aprašymas****Modelis:**

Išskirtinis ir agresyvus centravimo antgalis užtikrina aktyvų ir optimalų kreipimą gręžimo metu. Novatoriškas dizainas su trumpomis tiesiomis pradinėmis dalimis žymiai greitesniam gręžimui ir didesniai stabilumui apdirbant net ir gelžbetonį. Vibracijai optimizuota spiralės forma su šerdies sutvirtinimu. Šerdies skersmuo ir spiralinis žingsnis tiksliai suderinti ir taip užtikrinamas efektyvus galios perdavimas iš smūginio gręžtuvo į kietmetalo viršūnę.

**Privalumai:**

- **Trumpa spiralė ir įgaubtos formos užspaudimo paviršiai (kastuvo efektas) užtikrina greitą gręžimo dulkių pašalinimą.**
- **Nusidėvėjimo žymės: įvertinama, ar įrankis dar tinkamas kiaurymėms gręžti.**
- **Papildomos, specialiai suformuotos šerdies pjovimo briaunos: efektyvus betono smulkinimas.**

**Paskirtis:**

Betono, natūralaus akmens ir mūro gręžimui – maksimalus komfortas.

**Pastaba:**

Naudojant ypač ilgus grąžtus (> 500 mm), pirmiausia reikia pragręžti kiaurymę su tokio paties skersmens trumpuoju grąžtu.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	450 mm
Spiralės ilgis	400 mm
Ø	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Ašmenys	HM

Darbas su smūgiu / be smūgio	Smūginis gręžimas
Kotas	SDS Plus
Produkto rūšis	Akmens grąžtas