



## Perjungiamo pagalbini suvirinimo priemonė, Tipas: QHCSS



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Ruošinių laikymui 45° ir 90° kampu. Atsparus temperatūrai iki maks. 180 °C. Puikiai tinka apvaliems ir kvadratiniais vamzdžiams bei lenktoms ir lygioms medžiagoms.

### Techninis aprašymas

Ilgis	111 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	180 °C
Plotis	29 mm
Svoris	0,7 kg
Nominalioji sukibimo jėga	400 N
Aukštis	95 mm
Produkto rūšis	Daugiakampis magnetas