



## Vidinis ir išorinis suvirinimo laikiklio kampas, Tipas: IOWCC



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Užspaudžiamą suvirinimo laikiklį galima nustatyti **30°, 60° ir 90°**. Komplektą sudaro 2 suvirinimo laikikliai (vidinis / išorinis kampas), kurių ilgis 75 mm ir 125 mm.

#### Paskirtis:

Pagalbinės priemonės padėties nustatymui, fiksavimui ir komponentų laikymui atliekant suvirinimo darbus.

### Techninis aprašymas

Ilgis	75 mm
Ilgis	125 mm
Svoris	0,13 kg
Svoris	0,4 kg
Nominalioji sukibimo jėga	90 N
Nominalioji sukibimo jėga	150 N
Plotis	52 mm

Plotis	85 mm
Produkto rūšis	Daugiakampis magnetas