

Garant**ER kompensuojantis paslankus laikiklis VDI, Tipas: 30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319785 30
GTIN	4062406263812
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Kompensuojantis laikiklis su ER spyruoklinės įvorės adapteriu. **Reguliuojama radialinė ir kampo kompensacija.** Su vidiniu aušinimu.

Paskirtis:

Puikiai tinka esant nesutapimams tarp ruošinio ir įrankio, pvz., kai yra trintis ar sriegiai (be kompensavimo įtempiant / spaudžiant). Naudojama pirmiausia tekinimo staklėse, bet taip pat tinka ir frezavimo staklėms.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	68 mm
skirta ER cangėms	25
Koto Ø d	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64 mm
Radialinė kompensacija	1 mm
Tinka ER dydžiams	25
Spalvinis VDI koto žymėjimas	VDI 30
Vidinis aušinimas	taip

Produkto rūšis

Įspraustinė