



Ausų kištukai, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™, Tipas: EEP



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097797 EEP
GTIN	511312774270
Produktų klasė	04A

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ taktiniai ausų kištukai su moderniausia **triukšmo lygio atpažinimo funkcija**, todėl galima dinamiškai reguliuoti išorinius garsus. Taip pat galima slopinti tylesnius grasus (pvz., balsus) bei staiga atsirandantį, klausai pavojingą triukšmą. Taip apsaugoma klausa ir tuo pačiu metu įmanoma geriau suvokti situaciją bei pagerinti komunikaciją triukšmingoje aplinkoje. Naudotojas pats gali valdyti savo klausos apsaugos priemones vienu mygtuku ir individualiai nustatyti pradinį garsumo lygį. Apsauginiai ausų kištukai įkraunami dėžutėje naudojant USB kištuką. Mažas, lengvas dizainas užtikrina patogumą ir vartotojas lengviau pripranta. SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) su 3M™ UltraFit™ ausų kištukais. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) su PELTOR™ Triple C ausų kištukais.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose aplinkose, kai triukšmo lygis aukštas ir dažnai kinta.

Standartas:

EN 352-2; EN 352-7

Tiekimo sudėtis:

2 priklausomi nuo triukšmo lygio ausų kištukai, 1 įkrovimo dėžutė, 1 USB kabelis, 1 pora kištukų UltraFit™ Small, 1 pora kištukų UltraFit™ Medium, 1 pora kištukų UltraFit™ Large, 1 pora kištukų Triple C.

Techninis aprašymas

Serija	Peltor™
SNR vertė (slopinimo vertė)	32 dB(A)
SNR vertė (slopinimo vertė)	36 dB(A)
Eksploatavimo trukmė	16 h
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Norma	EN 352-7
Norma	EN 352-2
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės