

3M**Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, Tipas: PRO3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

097799 PRO3

GTIN

7318640066960

Produktų klasė

04A

Aprašymas**Modelis:**

Našios, nuo triukšmo lygio priklausomos klausos apsaugos priemonės su integruota, analogine ir skaitmenine belaide kalbėjimo sistema. Gaminama iš karto su dviem užprogramuotomis belaidėmis kalbėjimo sistemomis (1× analoginė / 1× skaitmeninė). Standartiškai yra 16 kanalų (analoginis PMR) ir 16 kanalų (skaitmeninis PMR). Ausines galima užprogramuoti iki 70 skirtingų radijo kanalų. Bluetooth® Multipoint funkcionalumas užtikrina netrikdomą ryšį su mobiliuoju telefonu kad galėtumėte skambinti ir priimti telefono skambučius darbe. **Triukšmą slopinantis ir neperšlampantis mikrofonas** užtikrina patikimą komunikaciją balsu (VOX) net ir triukšmingoje aplinkoje naudojant laisvų rankų įrangą. Ausinės turi **įkraunamą** ličio jonų bateriją.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-4; EN 352-6

Tiekimo sudėtis:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu, spec. priežiūros rinkiniu ir mikrofono apsauga.

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY83

Techninis aprašymas

Eksploatavimo trukmė	11 h
Svoris	490 g
Serija	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR vertė (slopinimo vertė)	33 dB(A)
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Norma	EN 352-4
Norma	EN 352-6
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės

Priedai

Higienos rinkinys Tipas HY83	097767 HY83
------------------------------	-------------