

HOLEX**Magnetinių prizmių pora, Ilgis x plotis: 70X55mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447145 70X55
GTIN	4062406264512
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifotos tiksliai kampų į prizmes. **Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.**

Prizmių pora nušlifauta iki to paties aukščio.

Techninis aprašymas

Ilgis	70 mm
Aukščio tolerancija poroje	0,02 mm
velenams, kurių Ø	3 - 40 mm
Aukštis	75 mm
Plotis	55 mm
Vieneto svoris	1,8 kg
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Produkto rūšis

prizminė