

**Magnetinių prizmių pora, Ilgis x plotis: 120X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447145 120X70
GTIN	4062406264529
Produktų klasė	42D

**Aprašymas****Modelis:**

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifotos tiksliai kampų į prizmes. **Lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.**

Prizmių pora nušlifauta iki to paties aukščio.

**Techninis aprašymas**

Vieneto svoris	4,8 kg
Plotis	70 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	95 mm
Aukščio tolerancija poroje	0,02 mm
velenams, kurių Ø	5 - 60 mm
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	prizminė

