

HOLEX**Magnetinių prizmių pora, Ilgis x plotis: 80X70mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	447145 80X70
GTIN	4062406264536
Produktų klasė	42D

Aprašymas**Modelis:**

Trys magnetiniai kontaktiniai paviršiai (mažoji prizmė, didžioji prizmė, viršutinė ir apatinė pusė kartu įjungtos). Priekinė ir šoninės plokštumos nušlifotos tiksliai kampų į prizmes. **Lygumo ir lygiagretumo tolerancija 0,004 mm.**

Prizmių pora nušlifauta iki to paties aukščio.

Techninis aprašymas

Ilgis	80 mm
Aukščio tolerancija poroje	0,02 mm
velenams, kurių Ø	5 - 60 mm
Vieneto svoris	3,2 kg
Plotis	70 mm
Aukštis	95 mm
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis

Produkto rūšis

prizminė