



## LED prožektorius, Tipas: P3R



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081467 P3R    |
| GTIN             | 4058205009362 |
| Produktų klasė   | 04B           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lęšiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė. Kompaktiški kišeniniai prožektoriai pieštukinės formos arba kaip raktų pakabukas.

· **Pasirinktinai modelis su baterija arba akumuliatoriumi.**

#### Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

#### Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo stotele ir USB įkrovikliu.

IP apsaugos klasė: IP 54

ATEX zona: Nėra

Šviesos srautas: 140 lm

Šviesos srautas, 2 lygis: 20 lm

Švietimo trukmė: 2,5 h

Švietimo trukmė, 2 lygis: 6 h

Advanced Focus System (AFS): taip

### Techninis aprašymas

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Galvos Ø              | 20 mm  |
| Šviesos srautas       | 140 lm |
| Gamintojo pavadinimas | P3R    |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ATEX zona                    | Nėra                            |
| Maitinimas                   | Varomas akumulatoriaus energija |
| Apšvietimo priemonės         | LED modulis                     |
| Advanced Focus System (AFS)  | taip                            |
| Akumulatoriaus rūšis         | Ličio jonai                     |
| Šviesos srautas, 2 lygis     | 20 lm                           |
| Bendras ilgis                | 102 mm                          |
| Svoris                       | 42 g                            |
| Akumuliatorių kiekis         | 1                               |
| Smart Light Technology (SLT) | ne                              |
| IP apsaugos klasė            | IP 54                           |
| Švietimo trukmė              | 2,5 h                           |
| Švietimo trukmė, 2 lygis     | 6 h                             |
| Produkto rūšis               | Kišeninis prožektorius          |