



LED prožektorius, Tipas: P3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081467 P3
GTIN	4058205009393
Produktų klasė	04B

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški kišeniniai prožektoriai pieštukinės formos arba kaip raktų pakabukas.

· **Pasirinktinai modelis su baterija arba akumuliatoriumi.**

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. **Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose** visi kontaktai paausuoti, **aukštos kokybės lešiai** užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.

Funkcija:

IPX4: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių, bet nėra apsaugos nuo svetimkūnių ar judinimo.

IP apsaugos klasė: IP X4

ATEX zona: Nėra

Šviesos srautas: 25 lm

Švietimo trukmė: 6 h

Advanced Focus System (AFS): taip

Smart Light Technology (SLT): ne

Baterijų kiekis: 1

Techninis aprašymas

ATEX zona	Nėra
baterijos tipas	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	ne
Galvos Ø	19 mm
Baterijų kiekis	1

Maitinimas	Baterijos
IP apsaugos klasė	IP X4
Švietimo trukmė	6 h
Advanced Focus System (AFS)	taip
Gamintojo pavadinimas	P3
Svoris	35 g
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Šviesos srautas	25 lm
Bendras ilgis	90 mm
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3