

**Garant****12-briaunė 1/4 colio galvutė ilga, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	631439 10
GTIN	4062406264383
Produktų klasė	61A

**Aprašymas****Modelis:**

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas su kiauryme pagal DIN 3120-D 6,3.

Labai tikslūs galvučių dydžiai su **HT-drive** profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles. Plonasienės, tinka darbams net ir labai ankštose vietose.

**Standartas:****DIN 3124-L****Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

**Pastaba:**

GARANT ir HOLEX 12-briaunes galvutes (net ir colinių dydžių) galima įsigyti el. parduotuvėje (GARANT: Nr. 631442; HOLEX: Nr. 631452).

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	10 mm
Ilgis	50 mm
Ø iš judesio perdavos detalei pusės	14,5 mm
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Perdavos profilis	12-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuotas

Produkto rūšis

Galvutė