

**Garant****NC plėstuvai ypač ilgas H7, be dangos, Nominalusis Ø DC: 3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162971 3
GTIN	4062406264567
Produktų klasė	110

**Aprašymas****Modelis:**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. **Plėstuvai nušlifuoti suleidimui H7.**

**Paskirtis:**

Giliai esančių kiaurymių plėtimui. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	99 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	3 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	15 mm
Tolerancija	H7
Bendras ilgis L	120 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/aps,
Plėtimo Ø matmenys	0,1 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	ne

Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė aklina arba atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	5 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	5 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		