



Adatinis ženklintuvas FlyMarker® mini 85/45 plus akumuliatorinis, Akumuliatoriaus talpa: 2X4Ah



Užsakymo data

Užsakymo numeris

085759 2X4

GTIN

Produktų klasė

04F

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikiam žymėjimui / ženklinimui / užrašams ant vienetinių ar serijinių dalių iš įvairių medžiagų (plieno, aukštos kokybės plieno, aliuminio, vario, žalvario, plastiko, įrankių plieno, grūdinto plieno iki 62 HRC ir t.t.).

- **Didelio našumo elektromagnetinė ženklinimo adata.**
- **Paprasta, lengvai valdoma programinė įranga, apsaugota slaptažodžiu.**
- **Didelės raiškos spalvotas ekranas.**
- **Žymėjimo peržiūra patikimam ženklinimui.**
- **Smūgiams atsparus korpusas.**
- **Sąsajos: USB-A, USB-B ir Ethernet.**
- **Šriftas: Taškinė matrica tinklelyje 5×7 arba 9×13, šrifto aukštis 1,0 – 10,0 mm ir didesnis.**
- **Šrifto, kurio aukštis didesnis negu 10,0 mm, reikia teirautis.**
- **Aukštos kokybės, dvigubos linijinės kreipiančiosios tiksliai ženklinimui.**
- **Apvalių dalių žymėjimas pasirinktinai radialine arba ašine kryptimi.**
- **HPGL paketas (individualių logotipų ir kontrolinių, CE ženklų žymėjimui)**
- **Yra komforto paketas (pvz., sluoksnių žymėjimas, padėties pasižymėjimas, daugkartinis žymėjimas ir t.t.)**
- **Vidinis kaupiklis keliems šimtams žymėjimo duomenų, šriftų ir logotipų.**
- **Galima pasirinkti iš 15 kalbų.**

Patogi, 100% mobili **akumuliatorinių rankinių žymeklių sistema** su integruota klaviatūra ir didelės raiškos spalvotu LC ekranu.

Žymėjimo laukas: 85 × 45 mm.

- **Stabilesnė kreipimo sistema.**
- **Stiprus smūginis magnetas (pasirinktinai).**

Tiekimo sudėtis:

Su įrankiais, kietlydininė žymėjimo adata 90°, pastatomas kampainis su neslystančia danga, kontrolinė liniuotė ir lagaminas, **2×18 V ličio jonų akumulatoriai**, įkroviklis.

Pastaba:

Galima užsisakyti papildomai: magnetinė fiksavimo skarda Nr. 085758 120/45, smūginis magnetas Nr. 085779 120/45, stovas stacionariam eksploatavimui Nr. 085783 MINI. maksimalus ženklinimo aukštis: 45 mm

Sąsaja: USB sąsaja

Akumuliatoriaus talpa: 4 Ah

Nominalioji įtampa: 18 V

Svoris su akumuliatoriumi: 3,2 kg

Techninis aprašymas

Svoris su akumuliatoriumi	3,2 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Nominalioji įtampa	18 V
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Šrifto aukštis	10 mm
Gamintojo pavadinimas	mini 85/45 plus
Sąsaja	USB sąsaja
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus talpa	4 Ah
maksimalus ženklinimo plotis	85 mm
maksimalus ženklinimo aukštis	45 mm
Produkto rūšis	Adatinis ženklin tuvas

Priedai

Logotipo sukūrimas iš duomenų Tipas LOGO	085785 LOGO
--	-------------

Ženklinimo adata, skirta FlyMarker® Ženklinimo adatos viršūnės kampas 110 laipsniai	085790 110
Stovas stacionariam eksploatavimui / naudojimui Tipas MINI	085783 MINI
Magnetinė fiksavimo skarda, skirta FlyMarker® mini Tipas 120/45	085758 120/45
Ženklinimo adata, skirta FlyMarker® Ženklinimo adatos viršūnės kampas 60 laipsniai	085790 60
Ženklinimo adata, skirta FlyMarker® Ženklinimo adatos viršūnės kampas 90 laipsniai	085790 90
Ypač stiprūs smūginis magnetas Tipas 120/45	085779 120/45