


## Galąstuvai skirtas HM ir ketui, silicio karbidas (SiC) rupus / glotnus, Ilgis × plotis: 100X25mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 558825 100X25 |
| GTIN             | 4260496535202 |
| Produktų klasė   | 56Z           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Kombinuotieji galąstuvai su keraminiais rišikliais, kietumo laipsnis O/P. Viena pusė rupi - paruošiamajam šlifavimui, kita - glotni - užbaigimui.

**Silicio karbidas** su vidutiniškai kietu rišikliu. Apačioje SiC grūdėliai 280 / 320 (smulkūs); viršuje - SiC grūdėliai 100 (stambūs).

#### Paskirtis:

Užvartų nuėmimui, glotniam nelygumų šlifavimui, briaunų užapvalinimui.

#### Pastaba:

**Specialių poliravimo kaladėlių išlyginimui reikia teirautis.**

### Techninis aprašymas

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Aukštis           | 15 mm                |
| Smulkumo laipsnis | rupus / smulkus      |
| Ilgis             | 100 mm               |
| Plotis            | 25 mm                |
| Produkto rūšis    | Abrazyvus galąstuvai |

### Vartotojo duomenys

|                    | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <55 HRC    | tinka            |                      |                  |
| Plienas <60 HRC    | tinka            |                      |                  |
| Plienas <67 HRC    | tinka            |                      |                  |
| Kietlydininis (HM) | tinka            |                      |                  |
| INOX               | tinka            |                      |                  |
| Ti                 | tinka            |                      |                  |
| Ketus (G)          | tinka            |                      |                  |
| CuZn               | tinka            |                      |                  |
| Plastikas, GFK     | tinka            |                      |                  |
| Akmuo              | ribotai tinka    |                      |                  |
| drėgnas, maks.     | tinka            |                      |                  |
| sausasis           | ribotai tinka    |                      |                  |