

MARPOSS
Matavimo verčių ekranas DUO, Tipas: DUO

Užsakymo data

Užsakymo numeris	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Produktų klasė	43D

Aprašymas
Modelis:

Kompaktiškas matuojamos vertės rodymo įrenginys su 4,3 colio jutikliniu / spalvotu ekranu ir išmatuotų verčių atminties funkcija. Jungtis 2 indukciniais zondams (perjungiamas pusiau arba per visą tiltą). Įrenginys taip pat suderinamas su Tesa liestukais. Vienu metu atvaizduojama iki 4 savybių. Duomenų eksportas DFQ arba CSV formatu per USB sąsają.

Funkcija:

- **Dinaminių matavimo verčių funkcijos: maks., min., maks.-min., (min.-maks.)/2, skerspjūvis.**
- **Trispalviai stulpeliai ir skaitmeninis matavimo verčių rodmuo.**
- **2 perjungiami įėjimai ir 2 perjungiami išėjimai, be potencialo (pvz., išmatuotų verčių perdavimas, praėjimas, nepraėjimas).**
- **Skalę galima nustatyti automatiškai pagal tolerancijos ribas.**

Paskirtis:

Gali būti naudojamas kaip ekranas atliekant paprastas matavimo užduotis (+ A, –A) ir apskaičiuojant abiem liestukais (pvz., A+B, A–B, 0,5A+B). Dirbtuvėms ir gamybai.

Tiekimo sudėtis:

Su USB maitinimo bloku, stovo padu.

Priedai pasirinktinai:

Pasirinktinis išplėtimas su kortelėmis į lauko magistralės sąsają: Profibus, Profinet arba Ethernet/IP.

Techninis aprašymas

Svoris	1 kg
Ilgis	130 mm
maksimali padalos vertė	0,01 μm
Plotis	95 mm
Aukštis	50 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	± 1 iki $\pm 10000 \mu\text{m}$
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Produkto rūšis	Indikatorius / ekranas