

**3M****VHB™ lipni juosta, pilka, Plotis × ilgis (mm×m): 19X3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083786 19X3
GTIN	4054596233782
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

**Dvipusė** aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

**3M™ GPH-110GF** susideda iš prisitaikančios putplasčio šerdies ir yra atspari aukštai temperatūrai. Ji naudojama greitam ir lengvam stiprios ir patvarios nuolatinės jungties sukūrimui.

**Pastaba:**

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	3 m
atsparus temperatūrai iki	150 - 230 °C
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Sandėlio oro drėgmė	40 - 65 %
Storis	1,1 mm
Plotis	19 mm
Spalva	pilkas

Minimali naudojimo trukmė	24 mėnuo
Laikymo temperatūra	16 - 25 °C
Sukibimas su plieniu	3,7 N/mm
Gamintojo pavadinimas	GPH-110GF
Klijai	Akrilatas
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Produkto pavadinimo požymis	pilka
Produkto rūšis	Lipni juosta