

3M**VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 19X8**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 5952 užtikrina visos linijos patikimumą. Tai užtikrina optimalų prisitaikymą prie paviršių. Ši savybė leidžia per visą plotą sujungti tiek plonus, tiek struktūrinius paviršius be įtempimo.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 8 m

Plotis: 19 mm

Storis: 1,6 mm

Techninis aprašymas

Sukibimas su plienu	5,5 N/mm
Sandėlio oro drėgmė	50 %

Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Spalva	pilkas
Dangalo medžiaga	Popierius
Plotis	19 mm
Gamintojo pavadinimas	5962F
Ilgis	8 m
Tamprumas	300 %
Klijai	Akrlatas
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Montavimas
atsparus temperatūrai iki	120 - 150 °C
Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	atsparus drėgmei
Laikymo temperatūra	20 °C
Storis	1,6 mm
Produkto pavadinimo požymis	juoda
Produkto rūšis	Lipni juosta