

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/20**

## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 264835 QC/20  |
| GTIN             | 4251414902435 |
| Produktų klasė   | 29D           |

## Aprašymas

**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: CC.. 09T3..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragražimo  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 13 mm

## Techninis aprašymas

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. |
|-------------------------------|-------------|

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas         | SCLCL                               |
| Keičiamų plokštelių varžtas                  | 269023 2                            |
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 24 mm                               |
| Bendras ilgis L                              | 20 mm                               |
| Darbinės dalies ilgis $L_3$                  | 13 mm                               |
| Pjovimo vieta                                | 20 mm                               |
| Posvyrio kampas                              | 95 laipsniai                        |
| Serija                                       | Master Mute                         |
| Sistema                                      | QC                                  |
| Paskirtis                                    | kairinė                             |
| Vidinis aušinimas                            | taip                                |
| Produkto rūšis                               | Modulinė ištekimo laikiklio galvutė |

## Priedai

|  |             |
|--|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15                            | 674248 TX15 |
| Užveržimo varžtas Tipas 2  | 269023 2    |
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659906 500  |
| Užveržimo varžtas Tipas 3  | 269022 3    |
| Užveržimo varžtas  | 269406      |
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500  |