

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/22****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvūčių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDQCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 13 mm

**Techninis aprašymas**

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDQCR
--------------------------------------	-------

Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 1
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Sistema	QC
Serija	Master Mute
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Bendras ilgis L	20 mm
Pjovimo vieta	20 mm
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

## Priedai

Užveržimo varžtas	269431
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 1	269023 1
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500