

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/23****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvutė ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDQCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 15 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	22 mm
-----------------	-------

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDQCR
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Pjovimo vieta	20 mm
Serija	Master Mute
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Darbinės dalies ilgis L_3	15 mm
Sistema	QC
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Užveržimo varžtas	269432
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500