

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: CC.. 09T3..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 13 mm

**Techninis aprašymas**

Posvyrio kampas	95 laipsniai
-----------------	--------------

Pjovimo vieta	20 mm
Sistema	QC
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Bendras ilgis L	20 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR
Serija	Master Mute
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

## Priedai

Užveržimo varžtas	269406
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 3	269022 3
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500