

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/22****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvutė ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDQCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragražimo  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 13 mm

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	269023 1
-----------------------------	----------

Serija	Master Mute
Sistema	QC
Pjovimo vieta	20 mm
Darbinės dalies ilgis $L_3$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDQCL
Bendras ilgis L	20 mm
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	269023 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas	269431
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500