

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvūčių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragražimo  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 15 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo vieta	20 mm
---------------	-------

Serija	Master Mute
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Bendras ilgis L	20 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Darbinės dalies ilgis $L_3$	15 mm
Sistema	QC
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas	269432
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500