

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/25**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Produktų klasė	29D

## Aprašymas

**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvūčių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 26 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 15 mm

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis $L_3$	15 mm
-----------------------------	-------

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Bendras ilgis L	20 mm
Sistema	QC
Serija	Master Mute
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCL
Pjovimo vieta	20 mm
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

## Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Užveržimo varžtas	269432
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500