

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 13 mm

Techninis aprašymas

Serijs	Master Mute
--------	-------------

Sistema	QC
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Bendras ilgis L	21 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Pjovimo vieta	20 mm
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCR
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 1
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Užveržimo varžtas	269407
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas Tipas 1	269023 1
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500