

**Garant****GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvūčių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDUCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 0702..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragražimo  $\varnothing D_{\min}$ : 24 mmDarbinės dalies ilgis  $L_3$ : 13 mm**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	269023 1
-----------------------------	----------

Bendras ilgis L	21 mm
Sistema	QC
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 0702..
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	13 mm
Serija	Master Mute
Pjovimo vieta	20 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDUCL
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas	269407
Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 1	269023 1
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500