



## Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™, Tipas: SJ354D



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083690 SJ354D
GTIN	4001895502330
Produktų klasė	08M

### Aprašymas

#### Modelis:

3M™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.

**DUAL-LOCK** padidina **tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma** atliekant paprastą judesį.

### Techninis aprašymas

Spalva	juoda
Plotis	25 mm
Storis	5,7 mm
Gamintojo pavadinimas	SJ354X
Ilgis	5 m
Klijai	Akrilatas
Klijai	Sintetinis kaučiukas
Pritaikymo sritys	Vidus
Kiekis pakartotinai užrakinama	1000

atsparus temperatūrai iki	-30 - 70 °C
Sukibimas su plienu	2,1 N/mm
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Laikymo temperatūra	20 °C
Lipnios juostos rūšis	Kibi juosta
Sandėlio oro drėgmė	50 °C
Produkto rūšis	Lipni juosta