



## Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™, Tipas: SJ356D



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083690 SJ356D
GTIN	4001895502408
Produktų klasė	08M

### Aprašymas

#### Modelis:

3M™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, viny ar spaustukai.

**DUAL-LOCK** padidina **tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma** atliekant paprastą judesį.

### Techninis aprašymas

Storis	5,7 mm
Gamintojo pavadinimas	SJ3560
Ilgis	5 m
Plotis	25 mm
Spalva	permatoma
Pritaikymo sritys	Vidaus ir išorės darbams
Klijai	Akriatas
Kiekis pakartotinai užrakinama	1000

atsparus temperatūrai iki	-30 - 95 °C
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Sandėlio oro drėgmė	50 °C
Lipnios juostos rūšis	Kibi juosta
Laikymo temperatūra	20 °C
Sukibimas su plieniu	2,6 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta