


**3M****PVC įspėjamosios spalvos ženklavimo juosta – 24 dalių rinkinys stipri, Spalva: YB****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083642 YB
GTIN	50021200045856
Produktų klasė	08M

**Aprašymas****Modelis:**

3M™ spalvotos ir grindų ženklavimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai prilunda ir prie nelygių paviršių.

Lipni juosta tinkama pavojingoms ir medžiagų stovėjimo vietoms žymėti, taip pat kampams ir briaunoms žymėti.

**3M™ 5702** yra itin patvari, geltonos ir juodos spalvos dryžiais marginta juosta, kuri itin pasižymi ilgaamžiškumu bei atsparumu trinčiai, dilimui, drėgmei ir ekstremalioms oro sąlygoms.

**Techninis aprašymas**

Storis	0,14 mm
Gamintojo pavadinimas	572
Spalva	geltonai juoda
Ilgis	33 m

Sukibimas su plienu	2,1 N/mm
Laikymo temperatūra	16 - 27 °C
Sandėlio oro drėgmė	40 - 60 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Yra pamušalas	ne
Klijai	Guma-derva
Plotis	50 mm
Stipris tempiant	26 N/mm
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	18 mėnuo
Tamprumas	170 %
atsparus temperatūrai iki	4 - 77 °C
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Produkto rūšis	Lipni juosta

## Priedai

PVC įspėjimo ženklinimo juosta Spalva YB	083637 YB
--	-----------