

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvūčių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: STUCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: TC.. 1102..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 13 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo vieta	20 mm
---------------	-------

Posvyrio kampas	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Serija	Master Mute
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	STUCL
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Bendras ilgis L	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Sistema	QC
Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500