

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvūčių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: STUCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: TC.. 1102..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragražimo $\varnothing D_{\min}$: 24 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 13 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_3	13 mm
-----------------------------	-------

Keičiamų plokštelių varžtas	269023 2
Pjovimo vieta	20 mm
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Bendras ilgis L	20 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	STUCR
Tinkamos keičiamos plokštelės	TC.. 1102..
Serija	Master Mute
Sistema	QC
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas	269407
Užveržimo varžtas Tipas 2	269023 2
Užveržimo varžtas Tipas 4	269022 4
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500