

3M**Slėginio užrakto juosta DUAL-LOCK™, Tipas: SJ3870****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083697 SJ3870
GTIN	4054596227019
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

3M™ atlaisvinamos tvirtinimo sistemos – alternatyva tradiciniams sujungimo būdams, pvz.: varžtai, kniedės, vinys ar spaustukai.

DUAL-LOCK padidina **tempimo jėgą, lengvai ir greitai atidaroma** atliekant paprastą judesį.

Techninis aprašymas

Ilgis	41 m
Gamintojo pavadinimas	SJ3870
Plotis	25 mm
Storis	6,1 mm
Spalva	juodi
Kiekis pakartotinai užrakinama	1000
Pritaikymo sritys	Vidaus ir išorės darbams
Klijai	Modifikuotas akrilatas

atsparus temperatūrai iki	-30 - 80 °C
Laikymo temperatūra	20 °C
Lipnios juostos rūšis	Kibi juosta
Minimali naudojimo trukmė	24 mėnuo
Sandėlio oro drėgmė	50 °C
Produkto rūšis	Lipni juosta