

3M**VHB™ lipni juosta, skaidri, Plotis × ilgis (mm×m): 19X33**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M™ 4910 yra labai skaidri, todėl gali būti naudojama apšviestų, peršviečiam ženklų, derva sustiprintam stiklui, metalui, stiklui ir medžiagoms, turinčioms didelę paviršiaus energiją (HSE), dekoratyvinėms medžiagos ir juostelėms, vardinėms lentelėms ir logotipams, standžiųjų elementų plokščių klijavimui, tvirtinimui ir surinkimui.

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Klijai: Akrilatas

Ilgis: 33 m

Plotis: 19 mm

Storis: 1 mm

Techninis aprašymas

Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Montavimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Sukibimas su plienu	4,8 N/mm

Ypatybė	puikiai priglunda
Ypatybė	slopinant.
Ypatybė	atsparus drėgmei
Laikymo temperatūra	20 °C
Ilgis	33 m
Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Klijai	Akrilatas
Gamintojo pavadinimas	4910
Tamprumas	300 %
Storis	1 mm
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Spalva	skaidri
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Plotis	19 mm
Produkto pavadinimo požymis	skaidri
Produkto rūšis	Lipni juosta