

3M**VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 19X33**

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 083782 19X33 |
| GTIN | 4046719048878 |
| Produktų klasė | 08M |

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 5952 užtikrina visos linijos patikimumą. Tai užtikrina optimalų prisitaikymą prie paviršių. Ši savybė leidžia per visą plotą sujungti tiek plonus, tiek struktūrinius paviršius be įtempimo.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms. Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|----------------|
| Laikymo temperatūra | 20 °C |
| Paskirtis | Sandarinimas |
| Paskirtis | Pritvirtinimas |
| Paskirtis | Maskavimas |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Paskirtis | Montavimas |
| atsparus temperatūrai iki | 120 - 150 °C |
| Tamprumas | 300 % |
| Gamintojo pavadinimas | 5962F |
| Sandėlio oro drėgmė | 50 % |
| Sukibimas su plienu | 5,5 N/mm |
| Ilgis | 33 m |
| Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo |
| Klijai | Akrilatas |
| Lipnios juostos rūšis | dvipusis |
| Storis | 1,6 mm |
| Ypatybė | puikiai priglunda |
| Ypatybė | slopinant. |
| Ypatybė | atsparus drėgmei |
| Spalva | pilkas |
| Plotis | 19 mm |
| Dangalo medžiaga | Popierius |
| Produkto pavadinimo požymis | juoda |
| Produkto rūšis | Lipni juosta |