

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: QC/30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SVUCL

Tinkamos keičiamos plokštelės: VC.. 1103..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 16 mm

Techninis aprašymas

Posvyrio kampas	93 laipsniai
-----------------	--------------

Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Sistema	QC
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SVUCL
Pjovimo vieta	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 1
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	26 mm
Bendras ilgis L	20 mm
Serija	Master Mute
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Tipas 1	269023 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	269413
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500