

Garant**GARANT Master Mute keičiama pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: QC/30****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Produktų klasė	29D

Aprašymas**Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264890, 264894 ir 264898.

Pastaba:

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Sistema: QC

Pjovimo vieta: 20 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SVUCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: VC.. 1103..

Posvyrio kampas: 93 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 26 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 16 mm

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SVUCR
--------------------------------------	-------

Serija	Master Mute
Sistema	QC
Bendras ilgis L	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Keičiamų plokštelių varžtas	269023 1
Darbinės dalies ilgis L ₃	16 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	26 mm
Pjovimo vieta	20 mm
Posvyrio kampas	93 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Užveržimo varžtas Tipas 1	269023 1
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt.	269413
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500