


VHB™ lipni juosta, juoda, Plotis × ilgis (mm×m): 19X33**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083789 19X33
GTIN	4001895844911
Produktų klasė	08M

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė aukštos kokybės **lipni juosta** iš akrilato klijų (VHB) ilgalaikėms stiprioms jungtims. Puikiai laikosi, atspari temperatūrai, oro sąlygoms, UV spinduliams ir tirpikliams. Puikiai sandarina, slopina vibracijas.

3M™ 5952 skirta darbui patalpose ir lauke. Ja galima greitai ir lengvai klijuoti, užtikrinamas ilgalaikis patvarumas. Klijuokite šią tvirtą viskoelastinę VHB lipnią juostą ant įvairių paviršių, pvz., miltelinių dangų.

Pastaba:

Kitos 3M™ VHB™ įvairių storių ir ilgių juostos tiekiamos pagal paklausimą. Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Techninis aprašymas

Lipnios juostos rūšis	dvipusis
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Laikymo temperatūra	20 °C
Sukibimas su plieniu	5,5 N/mm
Klijai	Akrilatas
Ilgis	33 m
Gamintojo pavadinimas	5952
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo

Storis	1,1 mm
Dangalo medžiaga	Silikonizuota PE plėvelė
Plotis	19 mm
Tamprumas	300 %
Spalva	juoda
Produkto pavadinimo požymis	juoda
USP1	VHB™
USP2	juoda
Produkto rūšis	Lipni juosta