



PVC lipni juosta, Spalva: GREEN



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Produktų klasė	08M

Aprašymas

Modelis:

3M™ 764i galima naudoti nekritinėms taikymo sritims, kaip pvz., spalvinis žymėjimas ir rišimas. Būdingas atsparumas korozijai, lankstumas, atsparumas dilimui, glotnumas, lengvas tepimas ir atsparumas drėgmei.

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti, puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Klijai: natūralus kaučiukas

Spalva: žalia

Ilgis: 33 m

Plotis: 50 mm

Storis: 0,125 mm

Techninis aprašymas

Stipris tempiant	2,28 N/mm
------------------	-----------

Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Storis	0,125 mm
Sukibimas su plienu	0,21 N/mm
atsparus temperatūrai iki	29 °C
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Gamintojo pavadinimas	764i
Spalva	žalia
Tamprumas	180 %
Plotis	50 mm
Ilgis	33 m
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Laikymo temperatūra	20 °C
Yra pamušalas	ne
Klijai	natūralus kaučiukas
Produkto rūšis	Lipni juosta