

Garant**Prailgintas spiralinisgrąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 × bendras ilgis: 11,5X455mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	116245 11,5X455
GTIN	4062406264864
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai užgaląsta viršūnė.

Produktyvus, garais oksiduotas grąžtas gilių kiaurymių gręžimui. Būtina **dažnai šalinti drožles**.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112103, 112110 ir 112160 su **120° viršūnės kampu** didesnam procesų patikimumui užtikrinti

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	455 mm
Nominalusis Ø D _c	11,5 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Norma	DIN 1869
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Smailas kampas	118 laipsniai
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	292,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	310 mm
Koto Ø D _s	11,5 mm

Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	50 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	32 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	21 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	5 m/min	P
Ketus (G)	tinka	18 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		