

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 25 mm

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: PCLNR
tinkamos keičiamosios plokštelės: CN..1204..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 32 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 17 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo vieta	25 mm
Atraminė plokštelė	320610 P01
Plokštelės dydis	12 mm
Svirtis	320612 P01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..

Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PCLNR
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Bendras ilgis L	35 mm
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Spyruoklinis kaištis	320618 P01
Svirties varžtas	320611 P01
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01