

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 32 mm

ISO kodo keičiama pjovimo galvutė: PCLNR
tinkamos keičiamosios plokštelės: CN..1204..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 40 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 22 mm

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Darbinės dalies ilgis L_3	22 mm
Svirties varžtas	320611 P01

Svirtis	320612 P01
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PCLNR
Atraminė plokštelė	320610 P01
Bendras ilgis L	35 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklinis kaištis	320618 P01
Pjovimo vieta	32 mm
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01