

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₃	22 mm
Atraminė plokštelė	320610 P01
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirtis	320612 P01
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PCLNL
Bendras ilgis L	35 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus
Spyruoklinis kaištis	320618 P01
Pjovimo vieta	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Svirties varžtas	320611 P01
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01