

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, kairinė, Sistema / plokštelių dydis: ST/3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	PCLNL
Atraminė plokštelė	320610 P01
Svirtis	320612 P01
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Svirties varžtas	320611 P01
Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Spyruoklinis kaištis	320618 P01
Bendras ilgis L	40 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	dešininis ir tiesus

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Pjovimo vieta	40 mm
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	kairinė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekimo laikiklio galvutė

Priedai

Užveržimo varžtas Nr. 3 Tipas P01	320611 P01
Svirtis Nr. 4 Tipas P01	320612 P01
Spyruoklinis kaištis Nr. 7 Tipas P01	320618 P01
Atraminė plokštelė Nr. 1 Tipas P01	320610 P01