

SWISS TOOLS

**Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/10****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 264826 ST/10  |
| GTIN             | 2050002059207 |
| Produktų klasė   | 29D           |

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo peilių kotai Nr. 320102, 320104, 320407, 320409 ir 320410.

**Atsarginė dalis:**

Keičiamų plokštelių varžtai pagal pageidavimą.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvučių ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

**Techninis aprašymas**

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas | SDQCR              |
| Keičiamų plokštelių priskyrimas      | kairinis ir tiesus |
| Bendras ilgis L                      | 35 mm              |
| Tinkamos keičiamos plokštelės        | DC.. 11T3..        |
| Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub> | 22 mm              |
| Plokštelės dydis                     | 11 mm              |
| Pjovimo vieta                        | 32 mm              |

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$ | 40 mm                               |
| Posvyrio kampas                              | 107,5 laipsniai                     |
| Paskirtis                                    | dešininė                            |
| Vidinis aušinimas                            | taip                                |
| Produkto rūšis                               | Modulinė ištekimo laikiklio galvutė |