

SWISS TOOLS

**Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Produktų klasė	29D

**Aprašymas****Tinka:**

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 264910; 264930; 264934 ir 264938.

**Pastaba:**

Visų keičiamų pjovimo galvutė ir visų ištekinimo peilių derinys toje pačioje sistemoje (GL, QC, DM).

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 25 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SDQCR

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3..

Posvyrio kampas: 107,5 laipsniai

Mažiausias pragręžimo  $\varnothing D_{\min}$ : 32 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_3$ : 17 mm

**Techninis aprašymas**

Keičiamų plokštelių varžtas	320626 S05/07
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Plokštelės dydis	11 mm

Bendras ilgis L	35 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	17 mm
Keičiamų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Pjovimo vieta	25 mm
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SDQCR
Tinkamos keičiamos plokštelės	DC.. 11T3..
Posvyrio kampas	107,5 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

## Priedai

Torx varžtas Nr. 2 Tipas 2	320624 2
----------------------------	----------