

SWISS TOOLS

Pjovimo galvutė, dešininė, Sistema / plokštelių dydis: ST/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Produktų klasė	29D

Aprašymas

Tinka:

Ištekinimo įrankio laikiklių kotai Nr. 320102; 320103; 320407 ir 320408.

Vidinis aušinimas: taip

Pjovimo vieta: 40 mm

Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas: SCLCR

tinkamos keičiamosios plokštelės: CC.. 1204..

Posvyrio kampas: 95 laipsniai

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 50 mm

Darbinės dalies ilgis L_3 : 27 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	40 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	kairinis ir tiesus
Keičiamos pjovimo galvutės ISO kodas	SCLCR
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 1204..

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Pjovimo vieta	40 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	320620 S01
Darbinės dalies ilgis L_3	27 mm
Posvyrio kampas	95 laipsniai
Paskirtis	dešininė
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė

Priedai

Torx varžtas Nr. 2 Tipas 2	320620 2
----------------------------	----------